



1647

Centrd. met draaiknevel, berker 1930, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Knevel
-------------------	--------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	28 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

afdruk	Centraalplaat zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschied voor

Serie berker 1930/Glas	
------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja