



1647

Serie 1930/Glas Płytką czołową z pokrętkiem do łącznika obrotowego, biały, połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przełącznik
-----------------------------	-------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo duroplastyczne Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	80 mm
Szerokość	80 mm
Głębokość	28 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

Dodatkowe informacje

Nadruk	Płytką czołową centralny bez nadruku
Montaż	Do mocowania śrubowego

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Ośłona centralna
------------------------	------------------

Odpowiednie do

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak