



1647

Serie 1930/Glas Płytką czołowa z pokrętle do łącznika obrotowego, biały, połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przelącznik

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne
Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 80 mm

Szerokość 80 mm

Głębokość 28 mm

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK02

Dodatkowe informacje

Nadruk Płytką czołowa centralny bez nadruku

Montaż Do mocowania śrubowego

Odpowiednie do

Berker serie 1930/Glas

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak