



FD42P

Porte pleine h650 pour VegaD

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	30 mm

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte de verrouillage
Nombre de serrure de la porte	1

Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matériau	Acier
Traitement	Thermolaquage

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui