



FU62AN

vega D enc. p/completar a.1137, 96M

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	160 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	4
Número de filas	6
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	144
-------------------	-----

**Dimensões**

Altura	1137 mm
Largura	600 mm
Profundidade	182 mm
Largura incorporada	550 mm
Profundidade da montagem	110 mm
Número de unidades de largura	24

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

**Ligações**

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

**Materiais**

Material	Metal Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----