




WE314

Thermostat électronique Essensyaue fil pilote

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	8 A
-------------------------	-----

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Réglages

Température de consigne confort	5 - 30 °C
---------------------------------	-----------

Matière

Couleur	Pure
Code RAL	9010
Matériau	Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Type de thermostat	Thermostat
--------------------	------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui