Productdatablad
FU62CN



FU62CN

NewVegaD inbouwverdeelkast 1137x550x150, 6 rijen 144 mod. met doorzichtige deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails	6
Aantal rijen	6
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	144

Afmetingen

Hoogte	1137 mm
Breedte	600 mm
Diepte	150 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1

Afmetingen

Inbouwbreedte	550 mm
Inbouwdiepte	150 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Deuris transparant	Ja
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP40
Type slot	Zonder slot

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja