



LNH20180M4T

Pojistka nožová NH2 gTr 400V 125kVA, 180A M

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gTr

Pojistka

Velikost pojistky NH2

Charakteristika pojistek gTr

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 400 - 400 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 180 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 100 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 13,50 W

Rozměry

Výška 150 mm

Šířka 42 mm

Hloubka 62 mm

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano