



SL200556D4

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	20 mm

Material

Material	PC - ABS
Färg	Körsbär

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP40
Slagtålighet IK	IK07

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

