



WH36120300C

robusto NUP Gr.1 komplett: Druckschalter S6 IP55 Signalweiss

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Signalweiss
RAL Nummer	9003
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Zwischenschalter

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----