




BRH6513019016

Grundprofil BRH65 130mm, Halogenfri, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	68 mm
Bredd	130 mm
Längd	2000 mm

Skydd, dörr

Antal monterbara lock	1
Bredd täcklock 1	80 mm

Dimensioner

Inre area	7580 - 7580 mm ²
-----------	-----------------------------

Kompatibilitet

För installation i apparatdosor	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
---------------------------------	-----------------------------------

Installation, montering

Perforering botten	Ja
--------------------	----

Material

Material	PC - ABS
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9016

Säkerhet

Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP40

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

Anslutning

Skarv	Förutrustad med kopplingar
-------	----------------------------

Utrustning

Kabelhållare medföljer	Nej
Antal kabelhållare per meter	0
Med skyddsfilm	Ja

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

