



LF2003509011A

**LF, bodemprofiel + deksel 20x35 mm zelfklevend, grafietzwart**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Hoogte          | 20 mm                     |
| Breedte         | 33 mm                     |
| Lengte          | 2000 mm                   |
| Binnendoorsnede | 440 - 440 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|  |   |
|--|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 2 |
|--|---|

**Materiaal**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| RAL-code                | 9011                    |
| Kleur                   | Grafietzwart            |

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30 |

**Normen**

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Kanaalverbinding | Zonder koppeling |
|------------------|------------------|

**Samenstelling**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Inclusief kabelklem     | Nee   |
| Met beschermfolie       | Ja    |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |