



LNH1250M

Nožasti osigurač NH1 250A, gG, kombinovana indikacija

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Krivulja	gG
----------	----

Osigurač

Veličina osigurača	NH1
--------------------	-----

Karakteristike osigurača	gG
--------------------------	----

Napon

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Električna struja

Nazivna struja	250 A
----------------	-------

Uvjeti korištenja

Izolirano	Ne
-----------	----

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	20 W
-----------------------------	------

Dimenzije

Visina	64,50 mm
--------	----------

Širina	135 mm
--------	--------

Dubina	135 mm
--------	--------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----