



R26469010

T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	100 mm

Zubehör

Art des Zubehörs	Haubenformteil
------------------	----------------

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Ja
--	----

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Lackiert
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Abbildungen | Zeichnungen

