



LF2003509016A

TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 33x20mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Ύψος | 20 mm |
| Πλάτος | 33 mm |
| Μήκος | 2000 mm |
| Εσωτερική διατομή | 440 - 440 mm ² |

Χωρητικότητα

| | |
|---|---|
| Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές) | 2 |
|---|---|

Υλικά

| | |
|-------------|--------------------------|
| Υλικό | Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Κωδικός RAL | 9016 |
| Χρώμα | Λευκό |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP30 |

Standards

| | |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Συνδεσιμότητα

| | |
|--------------------|---------------|
| Σύνδεσμος καναλιού | Χωρίς σύζευξη |
|--------------------|---------------|

Εξοπλισμός

| | |
|--|-------|
| Αριθμός κατατιμήσεων | 0 |
| Αριθμός τμημάτων | 1 - 1 |
| Αριθμός συνδεδεμένων κατατιμήσεων | 0 |
| Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων | Όχι |
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |

Βιωσιμότητα

| | |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |