



VKG21Z

Opbouwverdeler Vision IP30, 220x220 mm, 1x12 modulen, excl. buisinvoer

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	1
Aantal verdelerrijen	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	220 mm
Breedte	220 mm
Diepte	89 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
-------------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	12
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
----------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----