



VKG22Z

**Opbouwverdeler Vision IP30, 220x330 mm, 2x12 modulen, excl. buisinvoer**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
|-------------------|-------------|

**Installatie, montage**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee               |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktmontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

**Samenstelling**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Aantal DIN-rails     | 2   |
| Aantal verdelerrijen | 2   |
| Met slot             | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 12 |
|----------------|----|

**Functies**

|                  |    |
|------------------|----|
| Met buisinvoeren | Ja |
|------------------|----|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 330 mm |
| Breedte | 220 mm |
| Diepte  | 89 mm  |

**Deksel, deur**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Aantal kastdeuren | 0 |
|-------------------|---|

**Afmetingen**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Aantal breedte-eenheden | 12 |
|-------------------------|----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Deur/deksel is transparant | Nee |
|----------------------------|-----|

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |            |
|-----------|------------|
| Materiaal | Kunststof  |
| RAL-code  | 7035       |
| Kleur     | Lichtgrijs |

**Samenstelling**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Heeft aarde-klemmenblok | Nee |
| Materiaal montageplaat  | Nee |

**Veiligheid**

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Slagvastheid IK                            | IK05                                      |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP30                                      |
| Type slot                                  | Zonder slot                               |
| Gloeidraad test                            | 650 °C                                    |

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|