



TRB302A



Funk UP Eingang 2 fach Batterie, quicklink

Technische Eigenschaften

Architektur

Bussystem	Funkbus
-----------	---------

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus	ETS easy
----------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise	2
----------------------------	---

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Funk bidirektional	Nein
Mit Batterie	Ja
Mit HLK Ansteuerung	Nein

Frequenz

Übertragungsfrequenz	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Beleuchtung

LED-Steuerung	Nein
---------------	------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Spannung

Eingangsspannung	5 - 5 V
Versorgungsspannungsart	DC