



FM208

Quadro da pavimento H1710 L435 P400 RAL9010 quadro 5

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	1710 mm
Larghezza	450 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Resistenza agli urti IK	IK10

Equipaggiamento

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	2

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Zincato
Materiale	Acciaio

Equipaggiamento

Numero di file	11
----------------	----

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----