



FM208

**Quadro da pavimento H1710 L435 P400 RAL9010 quadro 5**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	1710 mm
Larghezza	450 mm
Profondità	400 mm
Spessore dei fianchi	1,20 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Classe protezione	Isolamento classe I
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Resistenza agli urti IK	IK10

**Equipaggiamento**

Numero di sezioni in larghezza	1
Numero di aperture della flangia	2

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a pavimento
Adatto per l'uso esterno	No

**Materiali**

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Zincato
Materiale	Acciaio

**Equipaggiamento**

Numero di file	11
----------------	----

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
-------------------	-------