



FM208

**Armário de solo IP55 a.1710 l.400 p.400**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1710 mm
Largura	450 mm
Profundidade	400 mm
Espessura da parede lateral	1,20 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento I
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem no chão
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Galvanizado
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	11
-----------------	----

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	0
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	630 A
------------------	-------