



FM107

Armário de solo IP55 a.1710 l.400 p.260

Características técnicas

Dimensões

Altura	1710 mm
Largura	450 mm
Profundidade	260 mm
Espessura da parede lateral	2 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
Recebe fechadura	Fechadura com chave
Resistência ao impactos IK	IK10

Equipamento

Número de secções	1
Número de aberturas da placa de flange	2

Instalação / montagem

Montagem	Pedestal
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	11
-----------------	----

Tampa, porta

A porta/tampa é transparente	Não
------------------------------	-----

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
------------------	-------