




53303303

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 16 A

##### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

##### Materiál

Materiál Kov  
Umělá hmota

##### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění svorkou  
Šroubovací přípojka

##### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

##### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Mechanická odolnost IK IK05

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

##### Texty

Typ připojení Se šroubovými svorkami

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano