



REN705Y



Display Rufmodul, i2Audio+2Draht, EB, Edelst., F. Modesta, mit Text in DE + EN

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Metall Edelstahl
Glanzgrad	Matt

Abmessungen

Abmessungen	120 x 120 mm
Höhe	120 mm
Breite	120 mm

Leistung

Stromaufnahme	300 mA
---------------	--------

Spannung

Betriebsspannung	15 - 15 V
------------------	-----------

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht i2Audio
---	-------------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	1
------------------	---

Funktionen

Funktion	Klingeln
----------	----------

Einstellungen

Anzahl der Benutzer	256
---------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Schaltkontakt potenzialfrei	Max. 24 V/1 A
-----------------------------	---------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----