



SL200806D4

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 80 mm |
| Bredd | 20 mm |

##### Material

|          |          |
|----------|----------|
| Material | PC - ABS |
| Färg     | Körsbär  |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |
| Slagtålighet IK     | IK07 |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

