




VA12K

volta Drzwi transparentne volta VA 1R

Właściwości techniczne

Kompatybilność

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Odpowiedni do typu obudowy | Montaż natynkowy |
|----------------------------|------------------|

Wymiary

|           |        |
|-----------|--------|
| Wysokość  | 225 mm |
| Szerokość | 285 mm |
| Głębokość | 22 mm  |

Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |

Materiały

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kod RAL  | 9010              |
| Kolor    | Czysta biel       |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Obróbka  | Stan surowy       |

Architektura

|                        |      |
|------------------------|------|
| Położenie drzwi szafki | Lewy |
|------------------------|------|

Bezpieczeństwo

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30                |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa |

Sprzęt

|               |   |
|---------------|---|
| Liczba rzędów | 1 |
|---------------|---|

Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

Instalacja, montaż

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|