



WH23861207Q

**kallysto apparent complet: Interrupteur S6 lumineux + prise type 13 Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 88 x 88 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm       |

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Matière**

|          |           |
|----------|-----------|
| Couleur  | Beige     |
| Code RAL | 1015      |
| Matière  | Duroplast |
| Finition | Mat       |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Équipement**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif              | Non                  |

**Textes**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |
|----------------------|--------------------------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|