



VA12B

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	400 - 400 V
--------------	-------------

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Ström

Maximum effektförlust per kapsling vid $\Delta T=20K$	12,50 W
---	---------

Utrustning

Antal skenor	1
Antal rader	1
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej

Kapacitet

Antal moduler	12
Antal halva moduls anslutningar per skena	24

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	245 mm
Bredd	305 mm
Djup	96,50 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	0
Antal lås	0

Dimensioner

Antal breddenheter	12
--------------------	----

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent	Nej
-----------------------	-----

Material

Material	Plast
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Material

Resistent mot ultraviolett ljus	Ja
---------------------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås
Glödtråds test	750 °C

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja