



FM209

**Armoire Quadro5 h 2010mm l 700mm p 260mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Hauteur                        | 2010 mm |
| Largeur                        | 700 mm  |
| Profondeur                     | 260 mm  |
| Epaisseur de la paroi latérale | 2 mm    |

**Sécurité**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Indice de protection IP | IP55          |
| Type de verrouillage    | Serrure à clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10          |

**Equipement**

|  |   |
|--|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 2 |

**Installation, montage**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Montage sur                 | Pied |
| Adapté à un usage extérieur | No   |

**Matières**

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matière    | Acier         |

**Equipement**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de rangées | 13 |
|-------------------|----|

**Plastron, porte**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Nombre de portes de l'armoire | 1  |
| Porte transparente            | No |

**Courant électrique**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|