



FM208

Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1860 mm
Largeur	700 mm
Profondeur	260 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Type de verrouillage	Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipped

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2

Installation, montage

Montage sur	Socle monté dans le sol
Adapté à un usage extérieur	Non

Matériau

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Equipped

Nombre de rangées	12
-------------------	----

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----