



FM205

Ormar Quadro5, IP55, 1260x700x260 mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	1260 mm
Širina	700 mm
Dubina	260 mm
Debljina bočnog zida	2 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Vrsta zaključavanja	Brava
Otpornost na udarce IK	IK10

Oprema

Broj sekcija u širinu	2
Broj otvora ploče	2

Instalacija, montaža

Montiranje na	Postolje
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

Oprema

Broj redova	8
-------------	---

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
----------------------------	----

Električna struja

Nazivna struja	630 A
----------------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----