



FM204

**Ormar Quadro5, IP55, 1410x700x260 mm**

**Tehničke karakteristike**

**Dimenzije**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Visina               | 1410 mm |
| Širina               | 700 mm  |
| Dubina               | 260 mm  |
| Debljina bočnog zida | 2 mm    |

**Sigurnost**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55  |
| Vrsta zaključavanja           | Brava |
| Otpornost na udarce IK        | IK10  |

**Oprema**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 2 |
| Broj otvora ploče     | 2 |

**Instalacija, montaža**

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Montiranje na                           | Postolje |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne       |

**Materijali**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Boja      | Čista bijela       |
| RAL kod   | 9010               |
| Obrada    | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo            |

**Oprema**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj redova | 9 |
|-------------|---|

**Poklopac, vrata**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |
|----------------------------|----|

**Električna struja**

|                |       |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 630 A |
|----------------|-------|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|