




FM202

### Quadro da parete H660 L685 P260 RAL9010 quadro 5

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Altezza              | 660 mm |
| Larghezza            | 700 mm |
| Profondità           | 260 mm |
| Spessore dei fianchi | 2 mm   |

##### Protezione

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55               |
| Tipo di bloccaggio                      | Serratura a chiave |
| Resistenza agli urti IK                 | IK10               |

##### Equipaggiamento

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero di sezioni in larghezza   | 2 |
| Numero di aperture della flangia | 2 |

##### Installazione, montaggio

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Montaggio su             | Zoccolo |
| Adatto per l'uso esterno | No      |

##### Materiali

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Colore      | Bianco puro          |
| Codice RAL  | 9010                 |
| Trattamento | Verniciato a polvere |
| Materiale   | Acciaio              |

##### Equipaggiamento

|                |   |
|----------------|---|
| Numero di file | 4 |
|----------------|---|

##### Porta / coperchio

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Porta/frontale trasparente | No |
|----------------------------|----|

##### Corrente

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 630 A |
|-------------------|-------|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|