



WH36226603A

robusto + face IP21: Interr. à clé S3/1p/0-2-1-2/sans cylind. pour combin. Gris

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7035
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
------------	------------

Profondeur de montage	55 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	27 mm
--------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Type de commutation	Schéma du commutateur 3/1 pôles
---------------------	---------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----