



FD52AN

**Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas,72M,900x550x193mm s/puerta**

### Características técnicas

#### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 230 - 400 V |
|-----------------|-------------|

#### Instalación, montaje

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Adecuado para uso en exteriores | No |
|---------------------------------|----|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Montaje en | Montaje en superficie |
|------------|-----------------------|

#### Corriente eléctrica

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Corriente nominal asignada | 160 A |
|----------------------------|-------|

#### Equipo

|                    |   |
|--------------------|---|
| Número de carriles | 3 |
|--------------------|---|

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de filas | 5 |
|-----------------|---|

|            |    |
|------------|----|
| Con cierre | No |
|------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tiene bloque de terminales neutro | No |
|-----------------------------------|----|

#### Capacidad

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Número de módulos | 120 |
|-------------------|-----|

#### Dimensiones

|        |        |
|--------|--------|
| Altura | 900 mm |
|--------|--------|

|         |        |
|---------|--------|
| Anchura | 550 mm |
|---------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Profundidad | 193 mm |
|-------------|--------|

#### Cubierta, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 0 |
|------------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Número de bloqueos | 0 |
|--------------------|---|

#### Dimensiones

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Número de unidades de ancho | 24 |
|-----------------------------|----|

#### Cubierta, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

#### Conexión

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Número de entradas de conductos de cables | 4 |
|-------------------------------------------|---|

#### Materiales

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Material | Metal<br>Plástico |
|----------|-------------------|

|            |      |
|------------|------|
| Código RAL | 9010 |
|------------|------|

|        |             |
|--------|-------------|
| Colour | Blanco puro |
|--------|-------------|

#### Equipo

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de terminales de conexión a tierra | Sí |
|-------------------------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

#### Seguridad

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Clase de protección | Clase de aislamiento II |
|---------------------|-------------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP30 |
|-------------------------|------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tipo de cerradura | Sin bloqueo |
|-------------------|-------------|

#### Sostenibilidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Conforme con RoHS | Sí |
|-------------------|----|