



WH20180903A

kallysto Poussoir pivotant F-O/1p/2->0<-1/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

16 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Rotatif

Nombre de pôles

1

Matière

Couleur

Gris clair

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

60 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

63 mm

Profondeur de montage

14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

49 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton pousoir

Double bouton-pousoir

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation

Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

Type de raccordement

Avec bornes à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui