



WL0212

### Interruptor con indicador luminoso, lumina, plata

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

##### Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

##### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiales

Colour	Plata
--------	-------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal
----------	-------

Tratamiento	Plástico
-------------	----------

	Lacado
--	--------

0 %

#### Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

#### Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

#### Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

#### Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
-------------	------------

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

#### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

#### Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
-----------------	--

Iluminación	Para circuito iluminación y control
-------------	-------------------------------------

Tipo de conmutación / variante	1 polos desconexión
--------------------------------	---------------------

#### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----