




WL0212

## Interruptor con indicador luminoso, lumina, plata

### Características técnicas

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

#### Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

#### Tensión

Tensión asignada 250 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Materiales

Colour Plata

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Mate

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Lacado

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

#### Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

#### Conectividad

Tipo de montaje Montaje de garra  
Conexión con tornillos

#### Controles e indicadores

Número de teclas 1

#### Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 26 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Diámetro 0 mm

#### Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

#### Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Texto

Tipo de montaje Con garras de expansión  
Para fijación atornillada

Iluminación Para circuito iluminación y control

Modo conmutación 1 polos desconexión

#### Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí