



WH20180900H

kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/2->0<-1/ Blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Textes

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui