



1904

Copertura in metallo pressofusione IP44

Caratteristiche tecniche

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	125 mm
Larghezza	89 mm
Profondità	2 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
---	------

Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si