



EKSR1220TM

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Rond
-------	------

Dimensions

Profondeur de montage	110 mm
Diamètre d'installation	305 mm
Hauteur	110 mm
Taille nominale	305 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R12
--	-----

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement	23 mm
--	-------

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	15 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3
Nombre de sorties de câbles	1
Type de sortie de câble	Tube

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Matière

Matière	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----