



EKSR1220TM

Cassette voor belasting tot 20 kN rond 300mm hoogte 38mm uitvoerstuk TULAA105

Technische eigenschappen

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte	110 mm
Inbouwdiameter	305 mm
Hoogte	110 mm
Nominale grootte	305 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12
--	-----

Afmetingen

Dikte van tapijt uitsparing	23 mm
-----------------------------	-------

Samenstelling

Chassisdeel voor cassettes	Ja
----------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	15 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	12
Aantal outlets	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering leidinguitvoer	Uitvoerstuk

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja

Materiaal

Materiaal	RVS
Kleur	RVS

Functionies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----