



SRT00635A

**Transformateur de Courant ouvrant SC1 063/5A 0,7VA Classe 3**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Classe de précision

3

**Puissance**

Puissance

0,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN

1,29 W

**Dimensions**

Diamètre de l'ouverture

18,50 mm

Hauteur

72,70 mm

Largeur

44,50 mm

Profondeur

62,20 mm

Hauteur de l'ouverture

11 mm

Largeur de l'ouverture

18,50 mm

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Tension**

Tension nominale d'isolation Ui

3000 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-20 - 55 °C

Température de stockage/transport

-20 - 70 °C

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

**Courant électrique**

Courant max au primaire

63 A

Courant Max au secondaire

5 A

**Installation, montage**

Montage sur

Rail DIN

Platine de fixation