



SRT00635A

Klapp-Stromwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse

3

Leistung

Leistung

0.70 VA

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1.29 W

Abmessungen

Durchmesser der Öffnung

18.50 mm

Höhe

72.70 mm

Breite

44.50 mm

Tiefe

62.20 mm

Höhe der Öffnung

11 mm

Breite der Öffnung

18.50 mm

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Spannung

Isolationsspannung Ui

3000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-20 - 55 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 70 °C

Sicherheit

Schutzart IP

IP20

Elektrischer Strom

Maximalstrom Primärseite

63 A

Maximalstrom Sekundärseite

5 A

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Montageplatte