
Productdatablad
SRT00635A



SRT00635A

Deelbare stroomtransformator SC1 63/5A 0,7VA klasse 3

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse	3

Vermogen

Vermogen	0,70 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1,29 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	18,50 mm
Hoogte	72,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	62,20 mm
Hoogte van de opening	11 mm
Breedte van opening	18,50 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz

Spanning

Nom. houdspanning netfrequentie (r.m.s)	3000 V
Maximale werkspanning	720 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 65 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Isolatieklasse	H

Stroom / temperatuur

Nominale primaire stroom (Ipr)	63 A
Nominale secundaire stroom (Isr)	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Thermische nominaal stroom	1,2*Ipr
Nominale kortstondige thermische stroom (Ith/1s)	60*Ipr
Nominale dynamische stroom	2.5*Ith
Overstroombegrenzingsfactor	FS 5