



FD52CN

NewVegaD opbouwverdeelkast 900x550x193, 5 rijen 120 mod. met doorzichtige deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Uitrusting

Aantal DIN-rails	5
Aantal rijen	5
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	120
----------------	-----

Afmetingen

Hoogte	900 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Ja

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----