



WH20180903H

kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/2->0<-1/ Gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

#### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

#### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

#### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

#### Textes

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

#### Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie	
---	--

#### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui