



LFE6011009010

Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 60x110mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	110 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5460 - 5460 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	23
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 4
Anzahl steckbare Trennwände	3
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

