



LFE6011009016

LFE, bodemprofiel + deksel 60 x 110 mm, UV-bestendig, verkeerswit

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Lengte | 2000 mm |
| Binnendoorsnede | 5460 - 5460 mm ² |

Capaciteit

| | |
|--|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 23 |
|--|----|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Materiaal | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur | 9016 |
| Kleur | Verkeerswit |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK | IK10 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -25 - 60 °C |
|---------------------|-------------|

Connectiviteit

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|---------------------|--------------------------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0 |
| Aantal compartimenten | 1 - 4 |
| Aantal scheidingswanden | 3 |
| Met kabelhouders | Ja |
| Met beschermfolie | Nee |

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

