



WH20180904H

**kallysto face 60x60mm pour: Poussoir pivotant F-O/1 pôle/2->0<-1/ Anthracite**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Matière**

Couleur	Anthracite
Code RAL	7024
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Equipement**

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

**Textes**

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
-------------	--------------------------------

**Convient pour**

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui